

メーカーの
設計開発者・研究者様 “**必見!**”

太物から 細物まで ハーネス加工で **解決** します!

例えば、**ハーネス加工**で

こんな**お悩み**はありませんか?



お悩み1

**納期に
ゼンゼン
間に合わない**

お悩み2

**部品納期が
ズルズル遅れて
生産できない**

お悩み3

**設計変更ばかりで
バタバタし
製作が遅れる**

解決1

改修で!!

種ハーネスや量産品を
改修して納期に
間に合わせます。

解決2

再選定で!!

少量調達や部材仕様に
合った製品の再選定で
製作遅延をなくします。

解決3

柔軟さで!!

弊社標準プロセスで
設計変更・製作短縮に
対応します。

ワイヤーハーネスのベストパートナー

選ばれる理由

1. **柔軟**な提案力
2. **細物～太物**の幅広い対応!
3. **MIL規格コネクタ**の対応あり!!



試電の問題解決

小型コネクタの加工で **軽量化、静音、省スペース化** のご検討ができます!!

試作問題解決事例

Q: 軽量化や小型化は、具体的にどんな加工ですか?

A: それぞれの加工事例をご紹介します。

※条件: 全長1m、8極、片側: コネクタ・端子、片側: ぶつ切り
(参考: TE025・AVSS 0.3sq・コルゲート7φ (ハーフラップ巻き落とし) 60.0g)

(加工事例) この製品を
①～③の仕様に、加工できます。

①

「TE025で
保護材」を
変更した場合

コルゲート 60.0g
(ハーフラップ巻き落とし)
(外径 10.57mm)

テサテープ
(ハーフラップ)

49.6g 軽量化

テサテープ
(ハーフラップ)

外径 **5.98mm** 小型化

②

「TE025から
Nano」に
変更した場合

TE025 コルゲート
7φ 60.0g
(外径 10.57mm)

Nano コルゲート
5φ

45.0g 軽量化

Nano コルゲート
5φ

外径 **7.86mm** 小型化

③

「TE025・
コルゲート7φから
Pico・テサテープ」
に変更した場合

TE025 コルゲート
7φ 60.0g
(外径 10.57mm)

Pico
テサテープ

24.0g 軽量化

36g減

Pico
テサテープ

外径 **3.70mm** 小型化

仕事の流れ

1

お問い合わせ

2

お見積もり

3

ご注文

4

製作
スタート

5

品質
チェック

6

出荷・
納品

【お問い合わせ】

株式会社三洲ワイヤーハーネス

<https://www.swh21.com/>



〒447-0858 愛知県碧南市石橋町5丁目33番地

TEL:0566-48-3755

メールアドレス: info@swh21.com

〒395-0155 長野県飯田市三日市場1149

TEL:0265-25-5350

お問い合わせフォーム、メールでもお気軽にご相談ください。

